

产品执行标准: GB/T 22773-2008《机械秒表》
制造计量器具许可证:  沪制02290040号
外壳尺寸: 70*50*16mm
重 量: 90克

维护保养

- 上发条不宜过紧, 以免断裂。
- 避免在潮湿或含有腐蚀介质的环境中使用和存放。
- 避免摔跌、撞击、进入磁场, 不可暴晒、进水、淋雨。
- 后盖不要随便打开, 以免灰尘和潮气侵入。
- 定期检修、拆洗加油可延长使用寿命。无修理钟表技术者勿自行拨弄。

SASEY® 沙逊®

上海沙逊钟表有限公司

地址: 上海市真南路822弄129号1号楼311-313
电话: 021-52410333 52410222
传真: 021-52418077
E-mail: shaxun@sasey.com.cn



SASEY® 沙逊®

SXJ系列

沙 逊 机 械 秒 表 使用说明书

WWW.SASEY.COM.CN

上海沙逊钟表有限公司
SASEY2016©

欢迎您使用沙逊系列专业运动秒表。上海沙逊钟表有限公司作为专业运动计时仪器制造公司, 其设计及制造均符合严格的内部规范和国家级的质量标准。

产品简介

沙逊机械秒表是用来测定时间间隔的精密计时仪器, 通过操纵按钮, 使秒表分、秒指针正确地指示出被测时间间隔的起始和终止时刻以及指针回复零位。

机械秒表属机械计时仪器范畴, 表机采用不锈钢发条, 单金属光摆轮, 镍基合金游丝及锚式擒纵机构, 机芯装有十三颗宝石, 表机能在-10℃到+40℃温度范围内保持正常工作。

使用方法

- 无暂停机构的秒表, 启动、停滞、返零均按上条柄头。
- 有按式暂停机构的秒表, 启动、停止、累计计时和停止均按上条柄头, 返零按复原柄头。
- SXJ807型秒表另可测人的脉搏。用法: 秒表启动的同时计数脉搏全15次时停表, 此时秒针所指内圈刻度即为每分钟脉搏数。

使用顺序	起 动	暂 停	累 计	停 止	回 零
无暂停		—	—		
按式暂停					

技术指标

规格性能

规 格		30" 15'		60" 30'		60" 60'		30" 30'	
暂停机构		—	√	—	√	√	—	√	—
参考型号		504,807	803,903	505	806,906	809	566	866	533
性 能	最小读数 值 (秒)	0.1		0.2		0.6	0.2		0.1
	延时走时 (时)	≥6		≥12			≥12		≥6
	秒针每转 (秒)	30		60			60		30
	分针每转 (分)	15		30			60		30